

Garant**Spinta su lentynomis su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto, Aukštis: 2000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	944003 2000
GTIN	4062406136420
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Sukomplektuota spinta su lentynomis 30×11G.

Galima kabinti lentynas kas 25 mm.

Durys iš vidaus pastiprintos ir užrakinamos naudojant 2K Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna.

Komplektacija:

Daiktadėžių skaičius: 30 × Nr. 963321 dyd. SB6; 30 × Nr. 963321 dyd. SB5; 20 × Nr. 963321 dyd. SB4

Tiekimo sudėtis:

Spinta su lentynomis ir atviromis dėžutėmis.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais.**

Pastaba:

- **Atskiras dėžutes be priekinės sienelės žr. Nr. 963321.**
- **Tinkamas lentynas žr. Nr. 944061, 944065.**

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Naud. aukštis	1845 mm
Lentynų skaičius	9
Gylis	275 mm
Plotis	750 mm
Spintos priekinė dalis	Varstomos durys iš ištisinio lakšto
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	80 kg
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Aukštis	2000 mm
Svoris	82 kg
Rankenos padėtis	viduryje
Plotis G	30
Gylis G	11
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	500 kg
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Spinta su lentynomis

Priedai

Pakopinės lentynos stelažams, gylis 11G Kai spintos plotis G 30	944065 30
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11	914226 GP11
Lentynų laikiklių rinkinys GridLine spintoms 20 vnt. Tipas F	940559 F
Lentynos stelažams, gylis 11 G Kai spintos plotis G 30	944061 30

