

Garant**Spinta su lentynomis be durų, Aukštis: 2000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

944009 2000

GTIN

4062406136444

Produktų klasė

9GI

Aprašymas**Modelis:**

Galima kabinti lentynas kas 25 mm.

Sukomplektuota spinta su lentynomis 30×11G.

Komplektacija:

Daiktadėžių skaičius: 30 × Nr. 963321 dyd. SB6; 30 × Nr. 963321 dyd. SB5; 20 × Nr. 963321 dyd. SB4

Tiekimo sudėtis:

Spinta su lentynomis ir atviromis dėžutėmis.

Spalva:Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais.****Pastaba:**· **Atskiras dėžutes be priekinės sienelės žr. Nr. 963321.**· **Tinkamas lentynas žr. Nr. 944061, 944065.**

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Svoris

82 kg

Naud. aukštis	1845 mm
Lentynų skaičius	9
Plotis	750 mm
Gylis	275 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	ne
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	80 kg
Aukštis	2000 mm
Spintos priekinė dalis	atblokuota
Plotis G	30
Gylis G	11
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	500 kg
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Spinta su lentynomis

Priedai

Lentynos stelažams, gylis 11 G Kai spintos plotis G 30	944061 30
Lentynų laikiklių rinkinys GridLine spintoms 20 vnt. Tipas F	940559 F
Pakopinės lentynos stelažams, gylis 11 G Kai spintos plotis G 30	944065 30