

Garant**X-LOCK rupiojo šlifavimo diskas Universalus, Disko Ø × plotis: 115X7mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	560011 115X7
GTIN	4062406151485
Produktų klasė	51M

Aprašymas**Modelis:**

Greitas diskų keitimas be įrankių naudojant X-LOCK sistemą.

Universaliai naudojamas INOX, plienui ir ketui.

Specifikacija:**A30R-BF.****Pastaba:**

X-LOCK rupiojo apdirbimo diskai abipusiai ir juos taip pat galima naudoti įprastuose kampiniuose šlifuokliuose.

Techninis aprašymas

Disko Ø	115 mm
Disko storis	7 mm
Kiaurymės Ø	22,23 mm
Serija	X-LOCK sistema
Šlifavimo priemonės	Korundas

Šlifavimo priemonių kodas	A
Specifikacija	A30R-BF
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
rekomenduojamas posvyrio kampas	20-30 laipsniai
optimaliai parinkta medžiagai	INOX
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Rupiojo šlifavimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
CuZn	ribotai tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		
Uni	ribotai tinka		
sausasis	tinka		