

**Garant****X-LOCK rupiojo šlifavimo diskas Universalus, Disko Ø × plotis: 125X7mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	560011 125X7
GTIN	4062406151492
Produktų klasė	51M

**Aprašymas****Modelis:**

Greitas diskų keitimas be įrankių naudojant X-LOCK sistemą.

**Universaliai naudojamas INOX, plienui ir ketui.**

**Specifikacija:**

**A30R-BF.**

**Pastaba:**

X-LOCK rupiojo apdirbimo diskai abipusiai ir juos taip pat galima naudoti įprastuose kampiniuose šlifuokliuose.

**Techninis aprašymas**

Disko Ø	125 mm
Kiaurymės Ø	22,23 mm
Disko storis	7 mm
Serija	X-LOCK sistema
Šlifavimo priemonės	Korundas

Šlifavimo priemonių kodas	A
Specifikacija	A30R-BF
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
rekomenduojamas posvyrio kampas	20-30 laipsniai
optimaliai parinkta medžiagai	INOX
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Rupiojo šlifavimo diskas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
CuZn	ribotai tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		
Uni	ribotai tinka		
sausasis	tinka		