

**Garant**
**Pjovimo diskas, našus modelis X-LOCK YPAČ PLONAS, INOX, Disko Ø: 125mm**


## Užsakymo data

Užsakymo numeris	563273 125
GTIN	4062406151720
Produktų klasė	51M

## Aprašymas

### Modelis:

Specialus tipas, skirtas **INOX**.

Nauji, pagal moderniausią technologiją pagaminti **labai našūs modeliai** pasižymi didesniu efektyvumu ir išskirtinėmis pjovimo savybėmis. **Didesnį pjovimo našumą** užtikrina šiurkštūs šoniniai paviršiai, išskirtinis patvarumas, **geresnis įpjovimas**.

Plonais diskais galima **greitai** pjauti **nenaudojant jėgos ir taupant laiką. Švarūs pjūvio paviršiai, beveik be užvartų.**

Greitas diskų keitimas be įrankių naudojant X-LOCK sistemą.

### Specifikacija:

**A60R-BF.**

### Pastaba:

X-LOCK pjovimo diskai abipusiai ir juos taip pat galima naudoti įprastuose kampiniuose šlifukuose.

## Techninis aprašymas

Disko Ø	125 mm
Disko storis	1 mm

Forma	tiesus
Kiaurymės Ø	22,23 mm
Specifikacija	A60R-BF
Serija	X-LOCK sistema
kai medžiagos storis	3 - 5 mm
Šlifavimo priemonių kodas	A
Geležies, sieros ir chloro dalis	< 0,1 %
rekomenduojamas posvyrio kampas	90 laipsniai
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
pavaros mechanizmas	Kampinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Pjovimo diskas

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
CuZn	ribotai tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		
Uni	ribotai tinka		
sausasis	tinka		

