



Ekscentrinis akumuliatorinis šlifuoκlis su akumuliatoriumi, Tipas: M18BOS125



Užsakymo data

Užsakymo numeris	077319 M18BOS125
GTIN	4058546221744
Produktų klasė	03L

Aprašymas

Modelis:

M18 akumuliatorinis ekscentrinis šlifuoκlis 6 pakopų greičio nustatymas našesniam medžiagos nuėmimui. Dulkių dėžė su integruotu filtru. 100% suderinama su Milwaukee® M18™ produktais. 8 kiaurymių šlifavimo lėkštelė efektyviam pritraukimui.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su 2 vnt. 5,0 Ah ličio jonų akumuliatoriais, dulkių maišeliu, nusiurbimo adapteriu, papildymo adapteriu, 2 vnt. šlifavimo popieriaus.

Pastaba:

Tinkamas šlifavimo diskas su 8 kiaurymėmis Nr. 567745 ir ABRANET prekės Nr. 567802.

Techninis aprašymas

Ekscentrinės eigos dažnis	14000 - 24000 min ⁻¹
Ekscentriko eiga	2,4 mm
Gamintojo pavadinimas	M18BOS125-502B
Šlifavimo lėkštelės Ø	125 mm
Svoris	1,6 kg

tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 18 V
Akumulatoriaus įtampa	18 V
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
Akumuliatorių kiekis	2
Akumulatoriaus talpa	5 Ah
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Pakuotė	Transportavimo lagaminas
Produkto rūšis	Ekscentrinis šlifuoklis

Priedai

Ličio jonų akumulatorius M18B2 Akumulatoriaus tipas MB18	073827 MB18
Ličio jonų akumulatorius High Output™ Akumulatoriaus tipas MHB8	073810 MHB8
Ličio jonų akumulatorius High Output™ Akumulatoriaus tipas MHB55	073809 MHB55
Pradinis akumuliatorių rinkinys Tipas M18NRG5	073839 M18NRG5
Ličio jonų akumulatorius High Output™ Akumulatoriaus tipas MHB3	073808 MHB3
Ličio jonų akumulatorius M18B5 Akumulatoriaus tipas MB18	073816 MB18
Pradinis akumuliatorių rinkinys High Output™ Akumulatoriaus tipas M18HNRG3	073826 M18HNRG3
Pradinis akumuliatorių rinkinys High Output™ Tipas M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Ličio jonų akumulatorius High Output™ Akumulatoriaus tipas MHB12	073811 MHB12
Pradinis akumuliatorių rinkinys High Output™ Tipas M18HNRG12	073833 M18HNRG12
	073831 M18HNRG8

Pradinis akumuliatorių rinkinys High Output™ Tipas
M18HNRG8

Popierinis kibus šlifavimo diskas (A) Su 8 kiaurymėmis
Grūdėtumas 120

567745 120

Popierinis kibus šlifavimo diskas (A) Su 8 kiaurymėmis
Grūdėtumas 180

567745 180

Popierinis kibus šlifavimo diskas (A) Su 8 kiaurymėmis
Grūdėtumas 240

567745 240

Popierinis kibus šlifavimo diskas (A) Su 8 kiaurymėmis
Grūdėtumas 320

567745 320

Popierinis kibus šlifavimo diskas (A) Su 8 kiaurymėmis
Grūdėtumas 40

567745 40

Popierinis kibus šlifavimo diskas (A) Su 8 kiaurymėmis
Grūdėtumas 400

567745 400

Popierinis kibus šlifavimo diskas (A) Su 8 kiaurymėmis
Grūdėtumas 60

567745 60

Popierinis kibus šlifavimo diskas (A) Su 8 kiaurymėmis
Grūdėtumas 600

567745 600

Popierinis kibus šlifavimo diskas (A) Su 8 kiaurymėmis
Grūdėtumas 80

567745 80

Popierinis kibus šlifavimo diskas (A) Su 8 kiaurymėmis
Grūdėtumas 800

567745 800