

**JEPSON** POWER**HM pjovimo diskas Drytec® Ø 230×25,4 mm, nerūdijančiam plienui, Dantų skaičius: 84****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	078239 84
GTIN	4260052460344
Produktų klasė	07E

**Aprašymas****Modelis:**

Kietlydinio pjovimo diskas tiksliems pjūviams.

- **Darbų sauga: plonasienės, be vibruojančios, mažiau triukšmo.**
- **Labai patvarus.**
- **Aukšta pjūvio kokybė.**
- **Galima pagaląsti 5x.**
- **Universalus plieno, plastiko, spalvotųjų metalų apdirbimas (išskyrus 078236).**

**Pastaba:**

Pagal pageidavimą galima įsigyti kitų specialių pjūklų, pvz., aliuminiui, nerūdijančiam plienui.

**Techninis aprašymas**

Dantų skaičius	84
Dantų skaičius skirtas	skardoms, daugiasluoksniams plokštėms
Pjūvio plotis B	2 mm
Tinka	078234 dyd. 8230

tinka medžiagoms

nerūdijančiam plienui

Produkto rūšis

Pjovimo diskas