

ESCHENBACH

Rankinė lupa su apšvietimu mobilux LED, Tipas: 3**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	490818 3
GTIN	4048347830177
Produktų klasė	49A

Aprašymas**Modelis:**

Lengvas asferinis PXM lęšis, iš abiejų pusių dengtas ceratec® sluoksniu, šviesus tolygus apšvietimas SMD LED ir kolimatorinė optika. Įtampa reguliuojama didinančiu Step-Up keitikliu, todėl apšvietimas išlieka pastoviai ryškus. Galima pasirinkti 3 skirtingų spalvų šviesą, išgaunamą su 2 priedamais filtrais. Itin didelis matymo laukas nevarginančiam darbui.

Tiekimo sudėtis:

Su 2 baterijomis Nr. 081561, dyd. LR6, 3 įstatomais filtrais ir apsauginiu dėklu lęšiui.

Techninis aprašymas

Lęšio ilgis	90 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR6
Serija	mobilux LED
Baterijų kiekis	2
Didinimas (x kartų)	3
Lęšio plotis	54 mm
Maitinimas	Baterijos
Lęšių rūšis	asferinis
Apšvietimas	SMD-LED
Pakuotė	Linzių apsauginis dėklas
Produkto rūšis	Rankinė lupa su apšvietimu

Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6

081561 LR6