

JEPSON POWER**Rankinis diskinis pjūklas metalui, Tipas: 8230****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

078234 8230

GTIN

4260052466834

Produktų klasė

07E

Aprašymas**Modelis:**

Našūs diskiniai pjūklai metalui saugiai ir su mažai užvartų pjauna profilius, vamzdžius ir plokštes iš plieno, spalvotųjų metalų ir daugiasluoksnių medžiagų, **nekibirkščiuoja**.

- **Nereikia naudoti aušinimo-tepimo priemonių.**
- **Nereikia papildomo apdirbimo.**
- **Pjauna sekundės greitumu.**

Rankinis diskinis pjūklas metalui.

- **Mažas radialinis mušimas, susidaro mažai užvartų.**
- **Tvirta atrama.**

Rankinis diskinis pjūklas metalui.

- **Mobile – kietas ir lengvas – tik 7,1 kg.**
- **Puikiai tinka pjauti skardą, daugiasluoksnės plokštes, nerūdijantįjį plieną, metalines plokštes, vamzdžius ir profilius, pagamintus iš plieno, spalvotuosius metalus ir kompozitines medžiagas, kurių storis ne didesnis kaip 10 mm.**

Tiekimo sudėtis:

Komplekte yra 1 pjūklelis 48Z Nr. 078239 dyd. 48 ir transportavimo lagaminas.

Pastaba:

Kreipiamieji bėgeliai skirti 078234 tiekiami pagal užsakymą:

kreipiamasis bėgelis 1400mm tinka dyd. 8320

kreipiamasis bėgelis 600-1200mm tinka dyd 8230.

Diskinis pjūklas metalui DRY MITER Cutter 9410ND filigraniniam minkštų ir jautrių medžiagų pjovimui gali būti užsakomas atskirai.

Techninis aprašymas

Pjovimo disko Ø	230 mm
Maksimalus pjūvio gylis 90°	84 mm
Maksimalus pjūvio gylis 45°	56 mm
maksimalus sūkių skaičius	2600 min ⁻¹
Tinklo dažnis	50 Hz
Gamintojo pavadinimas	8230
Svoris	7,1 kg
Naudojama galia	1700 W
Tinklo įtampa	230 V
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Pakuotė	Transportavimo lagaminas
Produkto rūšis	Pjūklas

Priedai

HM pjovimo diskas Drytec® Ø 230×25,4 mm Dantų skaičius 48	078239 48
Montavimo stovas, skirtas Nr. 078231 Tipas 600526	078238 600526
HM pjovimo diskas Drytec® Ø 230×25,4 mm Dantų skaičius 84	078239 84
HM pjovimo diskas Drytec® Ø 230×25,4 mm Dantų skaičius 60	078239 60