



Kampinis šlifuoכלis GWX, Tipas: 14-125



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 077050 14-125 |
| GTIN | 3165140962322 |
| Produktų klasė | 03C |

Aprašymas

Modelis:

- **Paprasta ir lengva:** paprastas kampinio šlifuoכלio priedų keitimas be jokių papildomų įrankių.
- **Nereikia papildomo rakto.**
- **Susideda iš:** didelis kampinių šlifuoכלių ir žatsarginių dalių pasirinkimas Gsu atbuline eiga.
- **Užtikrinamas maksimalus komfortas,** nes nereikia jokių įrankių ir galima greitai pakeisti atsargines dalis.
- **Patikima:** Pagal tekinimo kryptį parenkamų atsarginių detalių neteisingai sumontuoti neįmanoma dėl inovatyvios X-LOCK sistemos. Maksimali vartotojo apsauga dėl akustinio signalo, informuojančio, kad įrankis sumontuotas teisingai.
- **Švarus darbas be erzinančių įbrėžimų!** Mažiau pastebimos šlifavimo žymės ant X-Lock kampinių šlifuoכלių.

Kampinis šlifuoכלis 125 mm su 1.400 W varikliu. **X-Lock sistema.**

Tiekimo sudėtis:

Su papildoma rankena, apsauginiu gaubtu ir dėže.

Techninis aprašymas

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Ypatybė | Laipsniškas startas |
| Naudojama galia | 1400 W |
| maksimalus disko Ø | 125 mm |
| pakartotinio paleidimo fiksatorius | taip |

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Gamintojo pavadinimas | GWX 14-125 |
| Svoris | 2,3 kg |
| Sūkių skaičiaus diapazonas | 11000 min ⁻¹ |
| Pakuotė | Dėžė |
| Maitinimas | Maitinimo šaltinis |
| Serija | X-LOCK sistema |
| Produkto rūšis | Kampinis šlifuoklis |