



Kampinis šlifuoKLIS GWX, Tipas: 19-125S



Užsakymo data

Užsakymo numeris	077050 19-125S
GTIN	3165140962490
Produktų klasė	03C

Aprašymas

Modelis:

- **Paprasta ir lengva:** paprastas kampinio šlifuoKLIO priedų keitimas be jokių papildomų įrankių.
- **Nereikia papildomo rakto.**
- **Susideda iš:** didelis kampinių šlifuoKLių ir žatsarginių dalių pasirinkimas Gsu atbuline eiga.
- **Užtikrinamas maksimalus komfortas,** nes nereikia jokių įrankių ir galima greitai pakeisti atsargines dalis.
- **Patikima:** Pagal tekinimo kryptį parenkamų atsarginių detalių neteisingai sumontuoti neįmanoma dėl inovatyvios X-LOCK sistemos. Maksimali vartotojo apsauga dėl akustinio signalo, informuojančio, kad įrankis sumontuotas teisingai.
- **Švarus darbas be erzinančių įbrėžimų!** Mažiau pastebimos šlifavimo žymės ant X-Lock kampinių šlifuoKLių.

Kampinis šlifuoKLIS 125 mm su 1 900 W varikliu. **X-Lock sistema.**

Tiekimo sudėtis:

Su Vibration-Control papildoma rankena, apsauginiu gaubtu ir dėže.

Techninis aprašymas

maksimalus disko Ø	125 mm
Gamintojo pavadinimas	GWX 19-125 S
Naudojama galia	1900 W

Svoris	2,5 kg
Sūkių skaičiaus diapazonas	2800 - 11500 min ⁻¹
pakartotinio paleidimo fiksatorius	taip
Ypatybė	Kintamas sūkių skaičius; Kickback-Control;
Pakuotė	Dėžė
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Serija	X-LOCK sistema
Produkto rūšis	Kampinis šlifuoklis