



1/2 colio terkšlė su perkišamu kvadratu, Tipas: 1/2



Užsakymo data

Užsakymo numeris	640520 1/2
GTIN	4024089002782
Produktų klasė	66A

Aprašymas

Modelis:

Pasirinkta medžiaga ir specialus kaldinimo būdas garantuoja optimalų veikimą ir ilgą eksploatavimo trukmę.

Su nepametamu įstatomu keturbriauniu dešininei arba kairinei eigai. Su 2 komponentų rankena.

Standartas:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tinka:

Rankinės pavaros galvutės.

Pavaros keturbriaunis: 1/2 in

Dantų skaičius: 30

Techninis aprašymas

Pavaros keturbriaunis	1/2 in
visas ilgis	270 mm
Dantų skaičius	30
Produkto rūšis	Terkšlė

Priedai

Atsarginis keturbriaunis 1/2 colio

640600