



Karūninis gręžtuvas, Tipas: MAB455



Užsakymo data

Užsakymo numeris	076535 MAB455
GTIN	4250187506369
Produktų klasė	07E

Aprašymas

Modelis:

- Įmontuota vidinio tepimo sistema, magneto indikatorius, rodantis magneto laikymo jėgą.
- Įmontuotas pjovimo alyvos indas, visi laidai korpuse.
- Reduktorius alyvos vonelėje.

Tvirtas magnetinis karūninis gręžtuvas visoms medžiagoms. Su MK2 įrankio laikikliu, **Keyless greitojo keitimo sistema**. Su gręžimo karūnomis Ø 14 / 18 / 22 mm, pjūvio gylis 30 mm.

Tiekimo sudėtis:

Su lagaminu, karūnos tvirtinimu, karūnos išstūmimo kaiščiu, apsaugine grandine, **magnetiniu drožlių kabliu**, tepimo sistema ir valdymo įrankiais.

Pastaba:

- Karūninius grąžtus rasite nuo Nr. 118780 iki 118825.
- Karūniniai gręžtuvai su automatine pastūma, montavimo spaustuviu, vakuuminio užveržimo plokšte ir vamzdžių užveržimo įtaisais pagal užklausimą.
- Pneumatiniai karūniniai gręžtuvai su ATEX standartu pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

Plotis	175 mm
Darbinė eiga	160 mm
Įrankių laikiklio matmenys	19 mm Weldon
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	18 mm
maksimalus gręžimo Ø pliene	40 mm
Sūkių skaičiaus diapazonas 2-u greitis	450 min ⁻¹
Naudojama galia	1150 W
Svoris	13 kg
Magnetinio pado plotis	168 mm
Aukštis	440 mm
Sūkių skaičiaus diapazonas 1-u greitis	250 min ⁻¹
Magnetinio pado ilgis	84 mm
Ilgis	295 mm
Gamintojo pavadinimas	MAB455
Įrankių laikiklio forma	MK2
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Pakuotė	Lagaminas
Produkto rūšis	Karūninis gręžtuvas

Priedai

HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 30 mm Ø DC 17 mm	118780 17
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 30 mm Ø DC 21 mm	118780 21
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 30 mm Ø DC 16 mm	118780 16
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 30 mm Ø DC 25 mm	118780 25
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 30 mm Ø DC 15 mm	118780 15
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 30 mm Ø DC 19 mm	118780 19
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 30 mm Ø DC 20 mm	118780 20
HSS karūninių grąžtų rinkinys	118825

HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 30 mm Ø DC 26 mm	118780 26
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 30 mm Ø DC 23 mm	118780 23
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 30 mm Ø DC 22 mm	118780 22
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 30 mm Ø DC 24 mm	118780 24
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 30 mm Ø DC 14 mm	118780 14
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 30 mm Ø DC 18 mm	118780 18