



Karūninis gręžtuvas, Tipas: MAB485



Užsakymo data

Užsakymo numeris	076535 MAB485
GTIN	4250187507564
Produktų klasė	07E

Aprašymas

Modelis:

- Įmontuota vidinio tepimo sistema, magneto indikatorius, rodantis magneto laikymo jėgą.
- Įmontuotas pjovimo alyvos indas, visi laidai korpuse.
- Reduktorius alyvos vonelėje.

Našios universalios mašinos visų medžiagų gręžimui, **sriegimui**, plėtimui ir gilinimui. **Dešininė / kairinė eiga**, veleno elektroninis reguliatorius, įrankių tvirtinimas su **Keyless greitojo grąžto keitimo sistema** ir šiluminė apsauga užtikrina universalumą. **Su karūniniu gręžtuvu** Ø 14 / 18 / 22 mm, pjūvio gylis 30 mm; **su greitojo užveržimo spaustuviu** SSBF 1 – 16 mm. **Sriegimo įrankio adapteris** M10 / M12 / M16.

Paskirtis:

Tolygiai reguliuojant smarkiai sumažintų pavaros pakopų sūkių skaičių galima sriegikliais, spiraliniais grąžtais, plėstuvais, gilintuvais ir žiediniais grąžtais apdirbti visų rūšių medžiagas.

Tiekimo sudėtis:

Su lagaminu, karūnos tvirtinimu, karūnos išstūmimo kaiščiu, apsaugine grandine, **magnetiniu drožlių kabliu**, tepimo sistema ir valdymo įrankiais.

Pastaba:

- **Karūninius grąžtus rasite nuo Nr. 118780 iki 118825.**

- Karūniniai gręžtuvai su automatine pastūma, montavimo spaustu, vakuuminio užveržimo plokšte ir vamzdžių užveržimo įtaisais pagal užklausimą.
- Pneumatiniai karūniniai gręžtuvai su ATEX standartu pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

Magnetinio pado plotis	168 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	18 mm
Naudojama galia	1150 W
Įrankių laikiklio matmenys	19 mm Weldon
maksimalus pritrynimio Ø	18 mm
Plotis	175 mm
Svoris	13 kg
Ilgis	295 mm
Sūkių skaičiaus diapazonas 2-u greitis	100 - 450 min ⁻¹
maksimalus gilinimo Ø	40 mm
Aukštis	440 mm
Darbinė eiga	160 mm
Sūkių skaičiaus diapazonas 1-u greitis	50 - 250 min ⁻¹
Magnetinio pado ilgis	84 mm
maksimalus sriegimo Ø pliene	M16 mm
Gamintojo pavadinimas	MAB485
Įrankių laikiklio forma	MK2
maksimalus gręžimo Ø pliene	40 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Pakuotė	Lagaminas
Produkto rūšis	Karūninis gręžtuvas

Priedai

HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 30 mm Ø DC 15 mm	118780 15
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 30 mm Ø DC 21 mm	118780 21
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 30 mm Ø DC 22 mm	118780 22
HSS karūninių grąžtų rinkinys	118825
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 30 mm Ø DC 19 mm	118780 19
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 30 mm Ø DC 14 mm	118780 14
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 30 mm Ø DC 24 mm	118780 24
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 30 mm Ø DC 20 mm	118780 20
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 30 mm Ø DC 18 mm	118780 18
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 30 mm Ø DC 23 mm	118780 23
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 30 mm Ø DC 17 mm	118780 17
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 30 mm Ø DC 26 mm	118780 26
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 30 mm Ø DC 25 mm	118780 25
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 30 mm Ø DC 16 mm	118780 16