



Karūninis gręžtuvas, Tipas: MAB1300



Užsakymo data

Užsakymo numeris	076535 MAB1300
GTIN	4250187507151
Produktų klasė	07E

Aprašymas

Modelis:

- Įmontuota vidinio tepimo sistema, magneto indikatorius, rodantis magneto laikymo jėgą.
- Įmontuotas pjovimo alyvos indas, visi laidai korpuse.
- Reduktorius alyvos vonelėje.

Stipriausias magnetinis karūninis gręžtuvas rinkoje su 2300 vatų varikliu, **karūna iki Ø 130 mm ir sriegių pjovimas iki M42**. Variklis su dideliu sūkių skaičiaus diapazonu (30 – 550 1/min), 3-jų ričių magnetas itin tvirtai laiko. Naujas fiksatorius karūnų pakeitimui į spiralinius grąžtus. **Stiprintuvas, kad** būtų galima gręžti beveik nenaudojant jėgos. **Su gręžimo karūnomis Ø 17,5 / 21 / 24 mm**, pjūvio gylis 55 mm. **Sriegimo įrankio adapteris M20 / M24 / M27**.

Paskirtis:

Tolygiai reguliuojant smarkiai sumažintų pavaros pakopų sūkių skaičių galima sriegikliais, spiraliniais grąžtais, plėstuvais, gilintuvais ir žiediniais grąžtais apdirbti visų rūšių medžiagas.

Tiekimo sudėtis:

Su lagaminu, gręžimo karūnos laikikliu, karūnos išstūmimo kaiščiu, apsaugine grandine, **magnetiniu drožlių kabliu**, tepimo sistema ir valdymo įrankiais.

Pastaba:

- **Karūninius grąžtus rasite nuo Nr. 118780 iki 118825.**

- Karūniniai gręžtuvai su automatine pastūma, montavimo spaustu, vakuuminio užveržimo plokšte ir vamzdžių užveržimo įtaisais pagal užklausimą.
- Pneumatiniai karūniniai gręžtuvai su ATEX standartu pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

maksimalus pritrynimo Ø	50 mm
Gamintojo pavadinimas	MAB1300
Magnetinio pado plotis	360 mm
Įrankių laikiklio matmenys	19 mm, 32 mm Weldon
Svoris	51 kg
Darbinė eiga	310 mm
maksimalus sriegimo Ø pliene	M42 mm
Ilgis	495 mm
Įrankių laikiklio forma	MK4
Plotis	255 mm
Sūkių skaičiaus diapazonas 2-u greitis	50 - 120 min ⁻¹
Aukštis	560 mm
maksimalus gilinimo Ø	80 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	45 mm
Magnetinio pado ilgis	120 mm
Sūkių skaičiaus diapazonas 3-u greitis	130 - 350 min ⁻¹
Sūkių skaičiaus diapazonas 1-u greitis	30 - 80 min ⁻¹
Sūkių skaičiaus diapazonas 4-u greitis	210 - 550 min ⁻¹
Naudojama galia	2300 W
maksimalus gręžimo Ø pliene	130 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Pakuotė	Lagaminas
Produkto rūšis	Karūninis gręžtuvas

Priedai

HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 30 mm Ø DC 25 mm	118780 25
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 30 mm Ø DC 26 mm	118780 26
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 30 mm Ø DC 15 mm	118780 15
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 30 mm Ø DC 21 mm	118780 21
HSS karūninių grąžtų rinkinys	118825
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 30 mm Ø DC 19 mm	118780 19
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 30 mm Ø DC 14 mm	118780 14
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 30 mm Ø DC 24 mm	118780 24
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 30 mm Ø DC 16 mm	118780 16
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 30 mm Ø DC 18 mm	118780 18
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 30 mm Ø DC 17 mm	118780 17
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 30 mm Ø DC 22 mm	118780 22
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 30 mm Ø DC 20 mm	118780 20
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 30 mm Ø DC 23 mm	118780 23