



## Karūninis gręžtuvas, Tipas: MAB825



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	076535 MAB825
GTIN	4250187507571
Produktų klasė	07E

### Aprašymas

#### Modelis:

- Įmontuota vidinio tepimo sistema, magneto indikatorius, rodantis magneto laikymo jėgą.
- Įmontuotas pjovimo alyvos indas, visi laidai korpuse.
- Reduktorius alyvos vonelėje.

Galingas paketas darbui sudėtingoms sąlygoms. Karūnos Ø iki 100 mm. **Sriegimas iki maks. M30** su pridėtu laikikliu. MK3 įrankių tvirtinimas su **Keyless greitojo keitimo sistema**. Šiluminė apsauga ir apsaugos nuo slydimo mova apsaugo mašiną ir įrankį. Variklis su 4 pavaros greičiais, veleno elektroninis reguliatorius ir sukimo momento išjungimas leidžia optimaliai nustatyti sūkių skaičių neprarandant našumo. **Su gręžimo karūnėlėmis** Ø 17,5 / 21 / 24 mm, pjūvio gylis 55 mm; **sriegimo įrankio adapteris** M20 / M24 / M27.

#### Tiekimo sudėtis:

Su lagaminu, karūnos tvirtinimu, karūnos išstūmimo kaiščiu, apsaugine grandine, **magnetiniu drožlių kabliu**, tepimo sistema ir valdymo įrankiais.

#### Pastaba:

- Karūninius grąžtus rasite nuo Nr. 118780 iki 118825.
- Karūniniai gręžtuvai su automatine pastūma, montavimo spaustuviu, vakuuminio užveržimo plokšte ir vamzdžių užveržimo įtaisais pagal užklausimą.
- Pneumatiniai karūniniai gręžtuvai su ATEX standartu pagal paklausimą.

## Techninis aprašymas

Įrankių laikiklio forma	MK3
Gamintojo pavadinimas	MAB825
Sūkių skaičiaus diapazonas 2-u greitis	65 - 175 min <sup>-1</sup>
Plotis	240 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	31,75 mm
Sūkių skaičiaus diapazonas 1-u greitis	40 - 110 min <sup>-1</sup>
maksimalus pritrinimo Ø	31,75 mm
Įrankių laikiklio matmenys	19 mm, 32 mm Weldon
Ilgis	370 mm
maksimalus gręžimo Ø pliene	100 mm
Svoris	25 kg
Darbinė eiga	255 mm
maksimalus sriegimo Ø pliene	M30 mm
Sūkių skaičiaus diapazonas 3-u greitis	140 - 360 min <sup>-1</sup>
Magnetinio pado plotis	220 mm
maksimalus gilinimo Ø	50 mm
Naudojama galia	1800 W
Sūkių skaičiaus diapazonas 4-u greitis	220 - 600 min <sup>-1</sup>
Aukštis	475 mm
Magnetinio pado ilgis	110 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Pakuotė	Lagaminas
Produkto rūšis	Karūninis gręžtuvas

## Priedai

HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 30 mm Ø DC 14 mm	118780 14
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 30 mm Ø DC 15 mm	118780 15
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 30 mm Ø DC 17 mm	118780 17
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 30 mm Ø DC 23 mm	118780 23
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 30 mm Ø DC 24 mm	118780 24
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 30 mm Ø DC 18 mm	118780 18
HSS karūninių grąžtų rinkinys	118825
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 30 mm Ø DC 25 mm	118780 25
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 30 mm Ø DC 16 mm	118780 16
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 30 mm Ø DC 21 mm	118780 21
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 30 mm Ø DC 19 mm	118780 19
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 30 mm Ø DC 22 mm	118780 22
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 30 mm Ø DC 26 mm	118780 26
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 30 mm Ø DC 20 mm	118780 20