



Karūninis gręžtuvas, Tipas: MABASIC200



Užsakymo data

Užsakymo numeris	076535 MABASIC200
GTIN	4250187506604
Produktų klasė	07E

Aprašymas

Modelis:

- Įmontuota vidinio tepimo sistema, magneto indikatorius, rodantis magneto laikymo jėgą.
- Įmontuotas pjovimo alyvos indas, visi laidai korpuse.
- Reduktorius alyvos vonelėje.

Vieno greičio magnetinė karūninis gręžtuvas skylių \varnothing iki 32 mm. Su 19 mm (3/4 colio) Weldon tvirtinimu.

Tiekimo sudėtis:

Su lagaminu, karūninio grąžto laikikliu, grąžto išstūmimo kaiščiu, apsaugine grandine, tepimo sistema ir valdymo įrankiais.

Pastaba:

- Karūninius grąžtus rasite nuo Nr. 118780 iki 118825.
- Karūniniai gręžtuvai su automatine pastūma, montavimo spaustuviu, vakuuminio užveržimo plokšte ir vamzdžių užveržimo įtaisais pagal užklausimą.
- Pneumatiniai karūniniai gręžtuvai su ATEX standartu pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

Svoris	12 kg
Naudojama galia	900 W
Magnetinio pado plotis	168 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	13 mm
Ilgis	260 mm
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis	450 min ⁻¹
Aukštis	360 mm
Darbinė eiga	160 mm
Gamintojo pavadinimas	MABASIC200
maksimalus gręžimo Ø pliene	32 mm
Plotis	160 mm
Magnetinio pado ilgis	84 mm
Įrankių laikiklio matmenys	19 mm Weldon
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Pakuotė	Lagaminas
Produkto rūšis	Karūninis gręžtuvas

Priedai

HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 30 mm Ø DC 15 mm	118780 15
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 30 mm Ø DC 22 mm	118780 22
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 30 mm Ø DC 16 mm	118780 16
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 30 mm Ø DC 20 mm	118780 20
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 30 mm Ø DC 17 mm	118780 17
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 30 mm Ø DC 18 mm	118780 18
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 30 mm Ø DC 26 mm	118780 26
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 30 mm Ø DC 21 mm	118780 21
HSS karūninių grąžtų rinkinys	118825
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 30 mm Ø DC 25 mm	118780 25

HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 30 mm Ø DC 14 mm	118780 14
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 30 mm Ø DC 24 mm	118780 24
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 30 mm Ø DC 23 mm	118780 23
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 30 mm Ø DC 19 mm	118780 19