



Karūninis gręžtuvas SB, Tipas: MAB525



Užsakymo data

Užsakymo numeris	076536 MAB525
GTIN	4250187513701
Produktų klasė	07E

Aprašymas

Modelis:

- Įmontuota vidinio tepimo sistema, magneto indikatorius, rodantis magneto laikymo jėgą.
- Įmontuotas pjovimo alyvos indas, visi laidai korpuse.
- Reduktorius alyvos vonelėje.

Karūninis gręžtuvas su **Swivel Base, reguliavimo galimybe, kai magnetas įjungtas**. Sukimo ribos iki 20° į abi puses ir tolygus reguliavimas pirmyn ir atgal (15 mm). Našios universalios mašinos visų medžiagų gręžimui, **sriegimui**, plėtimui ir gilinimui. **Dešininė / kairinė eiga**, veleno elektroninis reguliatorius, įrankių tvirtinimas su **Keyless greitojo grąžto keitimo sistema** ir šiluminė apsauga užtikrina universalumą. **Su karūniniu gręžtuvu** Ø 14 / 18 / 22 mm, pjūvio gylis 30 mm; **su greitojo užveržimo spaustuviu** SSBF 1 – 16 mm. **Sriegimo įrankio adapteris** M10 / M12 / M16.

Paskirtis:

Tolygiai reguliuojant smarkiai sumažintų pavaros pakopų sūkių skaičių galima sriegikliais, spiraliniais grąžtais, plėstuvais, gilintuvais ir žiediniais grąžtais apdirbti visų rūšių medžiagas.

Tiekimo sudėtis:

Su lagaminu, karūnos tvirtinimu, karūnos išstūmimo kaiščiu, apsaugine grandine, **magnetiniu drožlių kabliu**, tepimo sistema ir valdymo įrankiais.

Pastaba:

- Karūninius grąžtus rasite nuo Nr. 118780 iki 118825.
- Karūniniai gręžtuvai su automatine pastūma, montavimo spaustuvu, vakuuminio užveržimo plokšte ir vamzdžių užveržimo įtaisais pagal užklausimą.
- Pneumatiniai karūniniai gręžtuvai su ATEX standartu pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

Magnetinio pado plotis	180 mm
Naudojama galia	1600 W
Gamintojo pavadinimas	MAB525
Įrankių laikiklio forma	MK3
Sūkių skaičiaus diapazonas 2-u greitis	180 - 580 min ⁻¹
Įrankių laikiklio matmenys	19 mm Weldon
maksimalus gilinimo Ø	50 mm
Darbinė eiga	160 mm
Magnetinio pado ilgis	90 mm
maksimalus sriegimo Ø pliene	M20 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	20 mm
Sūkių skaičiaus diapazonas 1-u greitis	70 - 280 min ⁻¹
maksimalus gręžimo Ø pliene	50 mm
maksimalus pritrynimo Ø	20 mm
Ilgis	295 mm
Plotis	171 mm
Svoris	16 kg
Aukštis	492 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Karūninis gręžtuvas