



## Karūninis gręžtuvas SB, Tipas: MAB485



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	076536 MAB485
GTIN	4250187513688
Produktų klasė	07E

### Aprašymas

#### Modelis:

- Įmontuota vidinio tepimo sistema, magneto indikatorius, rodantis magneto laikymo jėgą.
- Įmontuotas pjovimo alyvos indas, visi laidai korpuse.
- Reduktorius alyvos vonelėje.

Karūninis gręžtuvas su **Swivel Base, reguliavimo galimybe, kai magnetas įjungtas**. Sukimo ribos iki 20° į abi puses ir tolygus reguliavimas pirmyn ir atgal (15 mm). Našios universalios mašinos visų medžiagų gręžimui, **sriegimui**, plėtimui ir gilinimui. **Dešininė / kairinė eiga**, veleno elektroninis reguliatorius, įrankių tvirtinimas su **Keyless greitojo grąžto keitimo sistema** ir šiluminė apsauga užtikrina universalumą. **Su karūniniu gręžtuvu** Ø 14 / 18 / 22 mm, pjūvio gylis 30 mm; **su greitojo užveržimo spaustuviu** SSBF 1 – 16 mm. **Sriegimo įrankio adapteris** M10 / M12 / M16.

#### Paskirtis:

Tolygiai reguliuojant smarkiai sumažintų pavaros pakopų sūkių skaičių galima sriegikliais, spiraliniais grąžtais, plėstuvais, gilintuvais ir žiediniais grąžtais apdirbti visų rūšių medžiagas.

#### Tiekimo sudėtis:

Su lagaminu, karūnos tvirtinimu, karūnos išstūmimo kaiščiu, apsaugine grandine, **magnetiniu drožlių kabliu**, tepimo sistema ir valdymo įrankiais.

#### Pastaba:

- Karūninius grąžtus rasite nuo Nr. 118780 iki 118825.
- Karūniniai gręžtuvai su automatine pastūma, montavimo spaustu, vakuuminio užveržimo plokšte ir vamzdžių užveržimo įtaisais pagal užklausimą.
- Pneumatiniai karūniniai gręžtuvai su ATEX standartu pagal paklausimą.

## Techninis aprašymas

maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	18 mm
Naudojama galia	1150 W
Svoris	13 kg
Įrankių laikiklio forma	MK2
maksimalus pritraukimo Ø	18 mm
maksimalus gilinimo Ø	40 mm
Aukštis	440 mm
Sūkių skaičiaus diapazonas 2-u greitis	100 - 450 min <sup>-1</sup>
Ilgis	295 mm
Magnetinio pado plotis	168 mm
Gamintojo pavadinimas	MAB485
Magnetinio pado ilgis	84 mm
Plotis	175 mm
maksimalus gręžimo Ø pliene	40 mm
Darbinė eiga	160 mm
maksimalus sriegimo Ø pliene	M16 mm
Įrankių laikiklio matmenys	19 mm Weldon
Sūkių skaičiaus diapazonas 1-u greitis	50 - 250 min <sup>-1</sup>
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Karūninis gręžtuvas