



Karūninis gręžtuvas SB, Tipas: MAB845



Užsakymo data

Užsakymo numeris	076536 MAB845
GTIN	4250187507397
Produktų klasė	07E

Aprašymas

Modelis:

- Įmontuota vidinio tepimo sistema, magneto indikatorius, rodantis magneto laikymo jėgą.
- Įmontuotas pjovimo alyvos indas, visi laidai korpuse.
- Reduktorius alyvos vonelėje.

Karūninis gręžtuvas su **Swivel Base, reguliavimo galimybe, kai magnetas įjungtas**. Sukimo ribos iki 20° į abi puses ir tolygus reguliavimas pirmyn ir atgal (15 mm). Galingas paketas darbui sudėtingoms sąlygoms. Karūnos Ø iki 100 mm. **Sriegimas iki maks. M30** su pridėtu laikikliu. MK3 įrankių tvirtinimas su **Keyless greitojo keitimo sistema**. Šiluminė apsauga ir apsaugos nuo slydimo mova apsaugo mašiną ir įrankį. Variklis su 4 pavaros greičiais, veleno elektroninis reguliatorius ir sukimo momento išjungimas leidžia optimaliai nustatyti sūkių skaičių neprarandant našumo. **Su gręžimo karūnėlėmis** Ø 17,5 / 21 / 24 mm, pjūvio gylis 55 mm; **sriegimo laikiklis** M20 / M24 / M27.

Tiekimo sudėtis:

Su lagaminu, karūnos tvirtinimu, karūnos išstūmimo kaiščiu, apsaugine grandine, **magnetiniu drožlių kabliu**, tepimo sistema ir valdymo įrankiais.

Pastaba:

- Karūninius gręžtus rasite nuo Nr. 118780 iki 118825.

- Karūniniai gręžtuvai su automatine pastūma, montavimo spaustu, vakuuminio užveržimo plokšte ir vamzdžių užveržimo įtaisais pagal užklausimą.
- Pneumatiniai karūniniai gręžtuvai su ATEX standartu pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

Sūkių skaičiaus diapazonas 3-u greitis	140 - 360 min ⁻¹
maksimalus sriegimo Ø pliene	M30 mm
Sūkių skaičiaus diapazonas 2-u greitis	65 - 175 min ⁻¹
Svoris	25 kg
Įrankių laikiklio matmenys	19 mm, 32 mm Weldon
Magnetinio pado plotis	220 mm
Sūkių skaičiaus diapazonas 4-u greitis	220 - 600 min ⁻¹
Naudojama galia	1800 W
Darbinė eiga	255 mm
maksimalus gilavimo Ø	50 mm
Ilgis	370 mm
Sūkių skaičiaus diapazonas 1-u greitis	40 - 110 min ⁻¹
Aukštis	475 mm
Magnetinio pado ilgis	110 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	31,75 mm
Įrankių laikiklio forma	MK3
Gamintojo pavadinimas	MAB845
maksimalus gręžimo Ø pliene	100 mm
Plotis	240 mm
maksimalus pritrynimui Ø	31,75 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Karūninis gręžtuvas

