

**KERN****Stereo mikroskopas OSF, Tipas: OSF439****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	491735 OSF439
GTIN	4045761170117
Produktų klasė	49M

**Aprašymas****Modelis:**

Patrauklios kainos binokuliarinis stereo mikroskopas skirtas mechaninių dalių, plokštelių ir paviršių stebėjimui. Greenough optika užtikrina geriausią vaizdo kokybę. Optimalus apšvietimas laipsniškai pritemdomais LED šviesos diodais ir kontūrų šviestuvu. Atstumą tarp akių galima individualiai reguliuoti nuo 55–75 mm. Tubusas lenktas 45°. Itin tvirtas dėl mechaninio stovo su praktiška rankena nešti. Keičiamas objektyvas, 3 kart didina – greitesniems darbams.

**Tiekimo sudėtis:**

Apsauginis gaubtas nuo dulkių, rėmeliai.

**Techninis aprašymas**

Darbinis atstumas	57 mm
Didinimas (x kartų)	10 - 40
Didinimas	10–40×
Okuliaras	WF 10×
Matymo lauko Ø	20 mm

Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Stereomikroskopas