

**KERN****Stereo mikroskopas OZL, Tipas: OZL463****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	491737 OZL463
GTIN	4045761175112
Produktų klasė	49M

**Aprašymas****Modelis:**

Patrauklios kainos binokuliarinis stereo mikroskopas skirtas mechaninių dalių, plokštelių ir paviršių stebėjimui. Greenough optika užtikrina geriausią vaizdo kokybę. Optimalus apšvietimas laipsniškai pritemdomais LED šviesos diodais ir kontūrų šviestuvu. Atstumą tarp akių galima individualiai reguliuoti nuo 55–75 mm. Tubusas lenktas 45°. Didinantis objektyvas tolygiam didinimui nuo 7 iki 45 kartų. Dioptrijos reguliuojamos iš abiejų pusių, nevarginančiam ir sufokusuotam vaizdui.

**Tiekimo sudėtis:**

Apsauginis gaubtas nuo dulkių, rėmeliai.

**Techninis aprašymas**

Okuliaras	HWF 10×
Didinimas	0,7–4,5×
Didinimas (x kartų)	7 - 45
Darbinis atstumas	105 mm
Matymo lauko Ø	28,6 mm

Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Stereomikroskopas