

## Matavimo priemonių rinkinys, Įrankių skaičius: 7



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	952070 7
GTIN	2050002004061
Produktų klasė	91A

### Aprašymas

#### Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. **Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos**, apatinės dalies **kontrastinė pilka spalva** įspėja, kad trūksta įrankio.

#### Tiekimo sudėtis:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 952070: 1 vnt.

GARANT skaitmeninis slankmatis Nr. 412680 dyd. 150: 1 vnt.

GARANT mikrometras Nr. 420402 dyd. 0-25: 1 vnt.

GARANT kampainis aštria matavimo briauna Nr. 450010 dyd. 150×100: 1 vnt.

HOLEX kietlydinio ženklinimo adata Nr. 458800 dyd. HM: 1 vnt.

GARANT plieninė liniuotė Nr. 461770 dyd. 300: 1 vnt.

GARANT ruletė Nr. 462210 dyd. 3: 1 vnt.

WIHA plastikinis sulankstomas metras Nr. 466200 dyd. 2: 1 vnt.

### Techninis aprašymas

Gylis G	16
Plotis	200 mm
Svoris	1,65 kg
Įrankių skaičius	7
Gylis	400 mm

Plotis G	8
Modelis	su matavimo įrankiu
Putplasčio charakteristika LD45, storis	30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G	8×16
Produkto rūšis	Putplasčio įdėklas

## Priedai

Skaitmeninis slankmatis IP54 su duomenų išvadu Matavimo diapazonas 150 mm	412680 150
Plieninė liniuotė, nerūdijanti Ilgis 300 mm	461770 300
Atraminis kampainis, grūdintas, plokščias modelis nerūdijantis, tikslumo klasė 00 Kojelės ilgis 150X100 mm	450010 150X100
Ruletė su langeliu Juostos ilgis 3 m	462210 3
Plastikinė sulankstoma liniuotė Ilgis 2 m	466200 2
Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 952070	952001 952070
Mikrometras Matavimo ribos 0-25 mm	420402 0-25
Tiesi kietlydinio ženklavimo adata Tipas	458800