

Garant**Išorinių mikrometrų rinkinys, įrankių skaičius: 4****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	952095 4
GTIN	4062406152154
Produktų klasė	91A

Aprašymas**Modelis:**

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. **Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos**, apatinės dalies **kontrastinė pilka spalva** įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekimo sudėtis:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 952095: 1 vnt.

GARANT mikrometras Nr. 420402 Gr. 0–25; 25–50; 50–75; 75–100: po 1 vnt.

Techninis aprašymas

Svoris	1,644 kg
Gylis G	16
Įrankių skaičius	4
Plotis	250 mm
Gylis	400 mm
Plotis G	10
Modelis	su matavimo įrankiu
Putplasčio charakteristika LD45, storis	30 mm

Stalčiaus užpildymo lygis G	10×16
Produkto rūšis	Putplasčio įdėklas

Priedai

Mikrometras Matavimo ribos 25-50 mm	420402 25-50
Mikrometras Matavimo ribos 0-25 mm	420402 0-25
Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 952095	952001 952095
Mikrometras Matavimo ribos 75-100 mm	420402 75-100
Mikrometras Matavimo ribos 50-75 mm	420402 50-75