

Garant**Kilpinių /terkšlinių veržliarakčių rinkinys, įrankių skaičius: 7****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	952315 7
GTIN	4062406152277
Produktų klasė	91A

Aprašymas**Modelis:**

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. **Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos**, apatinės dalies **kontrastinė pilka spalva** įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekimo sudėtis:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 952315: 1 vnt.

GARANT terkšliniai / kilpiniai veržliarakčiai Nr. 614800 dyd. 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16: po 1 vnt.

Stalčiaus užpildymo lygis G: 6×10

Plotis: 150 mm

Gylis: 250 mm

Plotis G: 6

Gylis G: 10

Techninis aprašymas

Plotis G	6
Įrankių skaičius	7
Gylis G	10
Plotis	150 mm
Gylis	250 mm

Modelis	su veržliarakčiais (kilpiniais ir atvirais galais)
Svoris	0,616 kg
Putplasčio charakteristika LD45, storis	30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G	6×10
Produkto rūšis	Putplasčio įdėklas

Priedai

Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis Rakto dydis 10 mm	614800 10
Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 952315	952001 952315
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis Rakto dydis 9 mm	614800 9
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis Rakto dydis 11 mm	614800 11
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis Rakto dydis 16 mm	614800 16
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis Rakto dydis 13 mm	614800 13
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis Rakto dydis 8 mm	614800 8
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis Rakto dydis 14 mm	614800 14