


Garant GRIDLINE

Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys, 20×16G, Stalčių priekinis aukštis / tipas: 125/1**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	950220 125/1
GTIN	4062406193249
Produktų klasė	9GB

Aprašymas**Modelis:**

Šoninės juostos, skiriamosios juostos su įpjovomis ir plastikinės skiriamosios sienelės. Skiriamosios juostos su įpjovomis tvirtai įspaudžiamos į stalčiuje esančias angas. Skiriamosios sienelės tvirtinamos į skiriamąsias juosteles su įpjovomis. Skirtukų rinkinys pilnai užpildo visą stalčių 20×16G.

Tinka:

Stalčiai 20×16G.

Turinys:

Šoninių juostelių rinkinys Nr. 951560: 1 × dyd. 125
Skiriamosios juostelės Nr. 951510: 4 × dyd. 125
Įstatoma skiriamaoji sienelė Nr. 951741: 10 × dyd. 125

Techninis aprašymas

Stalčių naudingasis gylis G	20×16
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis	500 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis	400 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	125 mm
Aukštis	100 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G	16

tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis G	20
Svoris	1,388 kg
Produkto pavadinimo požymis	20×16G
Produkto rūšis	Stalčių skiriamoji sienelė

Priedai

Šoninių juostelių su įpjovomis rinkinys 2 vnt.Gylis 16G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 125 mm	951560 125
Skiriamosios juostelės su įpjovomisGylis 16G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 125 mm	951510 125
Įstatomos skiriamosios sienelėsPlotis 4G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 125 mm	951741 125