

Garant GRIDLINE

Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys, 12×20G, Stalčių priekinis aukštis / tipas: 75/1**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	950270 75/1
GTIN	4062406152468
Produktų klasė	9GB

Aprašymas**Modelis:**

Šoninės juostos, skiriamosios juostos su įpjovomis ir plastikinės skiriamosios sienelės. Skiriamosios juostos su įpjovomis tvirtai įspaudžiamos į stalčiuje esančias angas. Skiriamosios sienelės tvirtinamos į skiriamąsias juosteles su įpjovomis. Skirtukų rinkinys pilnai užpildo visą stalčių 12×20G.

Tinka:

Stalčiai 12×20G.

Turinys:

Šoninių juostelių rinkinys Nr. 951570: 1 × dyd. 75
Skiriamosios juostelės Nr. 951520: 2 × dyd. 75
Įstatoma skiriamoji sienelė Nr. 951741: 6 × dyd. 75

Techninis aprašymas

tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	75 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis	500 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis G	12
Stalčių naudingasis gylis G	12×20
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G	20
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis	300 mm
Aukštis	50 mm

Svoris	0,514 kg
Produkto pavadinimo požymis	12x20G
Produkto rūšis	Stalčių skiriamoji sienelė

Priedai

Šoninių juostelių su įpjovomis rinkinys 2 vnt. Gylis 20G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 75 mm	951570 75
Įstatomos skiriamosios sienelės Plotis 4G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 75 mm	951741 75
Skiriamosios juostelės su įpjovomis Gylis 20G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 75 mm	951520 75