


Garant GRIDLINE

Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys, 12×20G, Stalčių priekinis aukštis / tipas: 100/1**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	950270 100/1
GTIN	4062406152475
Produktų klasė	9GB

Aprašymas**Modelis:**

Šoninės juostos, skiriamosios juostos su įpjovomis ir plastikinės skiriamosios sienelės. Skiriamosios juostos su įpjovomis tvirtai įspaudžiamos į stalčiuje esančias angas. Skiriamosios sienelės tvirtinamos į skiriamąsias juosteles su įpjovomis. Skirtukų rinkinys pilnai užpildo visą stalčių 12×20G.

Tinka:

Stalčiai 12×20G.

Turinys:

Šoninių juostelių rinkinys Nr. 951570: 1 × dyd. 100
Skiriamosios juostelės Nr. 951520: 2 × dyd. 100
Įstatoma skiriamoji sienelė Nr. 951741: 6 × dyd. 100

Techninis aprašymas

Stalčių naudingasis gylis G	12×20
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis	500 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	100 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis G	12
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G	20

tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis	300 mm
Aukštis	75 mm
Svoris	0,776 kg
Produkto pavadinimo požymis	12×20G
Produkto rūšis	Stalčių skiriamoji sienelė

Priedai

Įstatomos skiriamosios sienelėsPlotis 4G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 100 mm	951741 100
Šoninių juostelių su įpjovomis rinkinys 2 vnt.Gylis 20G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 100 mm	951570 100
Skiriamosios juostelės su įpjovomisGylis 20G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 100 mm	951520 100