

Garant GRIDLINE

Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys, 12×20G, Stalčių priekinis aukštis / tipas: 125/1**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	950270 125/1
GTIN	4062406152482
Produktų klasė	9GB

Aprašymas**Modelis:**

Šoninės juostos, skiriamosios juostos su įpjovomis ir plastikinės skiriamosios sienelės. Skiriamosios juostos su įpjovomis tvirtai įspaudžiamos į stalčiuje esančias angas. Skiriamosios sienelės tvirtinamos į skiriamąsias juosteles su įpjovomis. Skirtukų rinkinys pilnai užpildo visą stalčių 12×20G.

Tinka:

Stalčiai 12×20G.

Turinys:

Šoninių juostelių rinkinys Nr. 951570: 1 × dyd. 125
Skiriamosios juostelės Nr. 951520: 2 × dyd. 125
Įstatoma skiriamaoji sienelė Nr. 951741: 6 × dyd. 125

Techninis aprašymas

tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis	300 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis G	12
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	125 mm
Stalčių naudingasis gylis G	12×20
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis	500 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G	20
Aukštis	100 mm

Svoris	1,05 kg
Produkto pavadinimo požymis	12x20G
Produkto rūšis	Stalčių skiriamoji sienelė

Priedai

Skiriamosios juostelės su įpjovomis Gylis 20G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 125 mm	951520 125
Šoninių juostelių su įpjovomis rinkinys 2 vnt. Gylis 20G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 125 mm	951570 125
Įstatomos skiriamosios sienelės Plotis 4G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 125 mm	951741 125