

Garant GRIDLINE

Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys, 20×20G, Stalčių priekinis aukštis / tipas: 100/3**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	950320 100/3
GTIN	4062406151997
Produktų klasė	9GB

Aprašymas**Modelis:**

Šoninės juostos, skiriamosios juostos su įpjovomis ir plastikinės skiriamosios sienelės. Skiriamosios juostos su įpjovomis tvirtai įspaudžiamos į stalčiuje esančias angas. Skiriamosios sienelės tvirtinamos į skiriamąsias juosteles su įpjovomis. Skirtukų rinkinys pilnai užpildo visą stalčių 20×20G.

Tinka:

Stalčiai 20×20G.

Turinys:

Šoninių juostelių rinkinys Nr. 951570: 1 × dyd. 100
Skiriamosios juostelės Nr. 951520: 2 × dyd. 100
Įstatoma skiriamaoji sienelė 4G Nr. 951741: 3 × dyd. 100
Įstatoma skiriamaoji sienelė 8G Nr. 951781: 4 × dyd. 100

Techninis aprašymas

tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis	500 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis G	20
Stalčių naudingasis gylis G	Tekinimo laikiklis
Aukštis	75 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis	500 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	100 mm

tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G	20
Svoris	0,921 kg
Produkto pavadinimo požymis	20x20G
Produkto rūšis	Stalčių skiriamoji sienelė

Priedai

Įstatomos skiriamosios sienelėsPlotis 4G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 100 mm	951741 100
Šoninių juostelių su įpjovomis rinkinys 2 vnt.Gylis 20G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 100 mm	951570 100
Skiriamosios juostelės su įpjovomisGylis 20G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 100 mm	951520 100
Įstatomos skiriamosios sienelėsPlotis 8G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 100 mm	951781 100