

Garant GRIDLINE

**Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys, 26×20G, Stalčių priekinis aukštis / tipas: 125/1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	950370 125/1
GTIN	4062406152888
Produktų klasė	9GB

**Aprašymas****Modelis:**

Šoninės juostos, skiriamosios juostos su įpjovomis ir plastikinės skiriamosios sienelės. Skiriamosios juostos su įpjovomis tvirtai įspaudžiamos į stalčiuje esančias angas. Skiriamosios sienelės tvirtinamos į skiriamąsias juosteles su įpjovomis. Skirtukų rinkinys pilnai užpildo visą stalčių 26×20G.

**Tinka:**

Stalčiai 26×20G.

**Turinys:**

Šoninių juostelių rinkinys Nr. 951570: 1 × dyd. 125  
Skiriamosios juostelės Nr. 951520: 4 × dyd. 125  
Įstatoma skiriamaoji sienelė 5G Nr. 951751: 11 × dyd. 125  
Įstatoma skiriamaoji sienelė 6G Nr. 951761: 2 × dyd. 125

**Techninis aprašymas**

tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	125 mm
Stalčių naudingasis gylis G	26×20
Aukštis	100 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis	650 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis	500 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G	20

tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis G	26
Svoris	1,904 kg
Produkto pavadinimo požymis	26x20G
Produkto rūšis	Stalčių skiriamoji sienelė

## Priedai

Skiriamosios juostelės su įpjovomis Gylis 20G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 125 mm	951520 125
Įstatomos skiriamosios sienelės Plotis 5G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 125 mm	951751 125
Šoninių juostelių su įpjovomis rinkinys 2 vnt. Gylis 20G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 125 mm	951570 125
Įstatomos skiriamosios sienelės Plotis 6G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 125 mm	951761 125