

Garant GRIDLINE

**Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys, 26×20G, Stalčių priekinis aukštis / tipas: 100/1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	950370 100/1
GTIN	4062406152864
Produktų klasė	9GB

**Aprašymas****Modelis:**

Šoninės juostos, skiriamosios juostos su įpjovomis ir plastikinės skiriamosios sienelės. Skiriamosios juostos su įpjovomis tvirtai įspaudžiamos į stalčiuje esančias angas. Skiriamosios sienelės tvirtinamos į skiriamąsias juosteles su įpjovomis. Skirtukų rinkinys pilnai užpildo visą stalčių 26×20G.

**Tinka:**

Stalčiai 26×20G.

**Turinys:**

Šoninių juostelių rinkinys Nr. 951570: 1 × dyd. 100  
Skiriamosios juostelės Nr. 951520: 4 × dyd. 100  
Įstatoma skiriamaoji sienelė 5G Nr. 951751: 11 × dyd. 100  
Įstatoma skiriamaoji sienelė 6G Nr. 951761: 2 × dyd. 100

**Techninis aprašymas**

tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis	650 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G	20
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis	500 mm
Aukštis	75 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	100 mm
Stalčių naudingasis gylis G	26×20

tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis G	26
Svoris	1,413 kg
Produkto pavadinimo požymis	26x20G
Produkto rūšis	Stalčių skiriamoji sienelė

## Priedai

Šoninių juostelių su įpjovomis rinkinys 2 vnt. Gylis 20G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 100 mm	951570 100
Įstatomos skiriamosios sienelės Plotis 6G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 100 mm	951761 100
Skiriamosios juostelės su įpjovomis Gylis 20G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 100 mm	951520 100
Įstatomos skiriamosios sienelės Plotis 5G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 100 mm	951751 100