



## Tiesinis šlifukoaklis akumuliatorinis, Tipas: 71230362



### Užsakymo data

Užsakymo numeris

077262 71230362

GTIN

Produktų klasė

03F

### Aprašymas

#### Modelis:

- **Atsparus dulkėms ir galingas akumuliatorinis tiesinis šlifukoaklis.**
- **Priežiūros nereikalaujantis bešepetėlinis EC variklis su inovatyviu rautytu aušinimo mechanizmu optimaliam aušinimui ir temperatūros stebėjimu.**
- **Puikiai tinka universaliam naudojimui. Optimalus sūkių skaičius, elektroniniu būdu iš anksto nustatytas daugeliui šlifavimo priemonių ir medžiagų.**
- **Maksimali darbo pažanga naudojant FEIN HighPower ličio jonų akumuliatorius. Didelė srovę perduodančios ląstelės su nuolat didele galia ir 75% didesnė srove lyginant su ličio jonų akumuliatoriais.**
- **Tolygus veikimas ir darbas be vibracijos dėl atskirai įmontuoto, nuo korpuso atskirto variklio, ir 4 papildomų vibracijos slopintuvų.**
- **Visapusiška apsauga: tolygus paleidimas, pakartotinio paleidimo apsauga, elektroninė apsauga nuo perkrovos, stabdis.**
- **Nuo dulkių apsaugota, atskira variklio elektronika rankenos srityje.**

Ilgas suklio kakliukas. Ilgas, plonas suklio kakliukas leidžia giliai įsigilinti į ruošinius (pvz., vamzdžių vidaus šlifavimas).

#### Standartas:

- **Priežiūros nereikalaujantis bešepetėlinis EC variklis su inovatyviu rautytu aušinimo mechanizmu optimaliam aušinimui ir temperatūros stebėjimu.**
- **Maksimali darbo pažanga naudojant FEIN HighPower ličio jonų akumuliatorius. Didelė srovę perduodančios ląstelės su nuolat didele galia ir 75% didesnė srove lyginant su ličio jonų akumuliatoriais.**

- **Tolygus veikimas ir darbas be vibracijos dėl atskirai įmontuoto, nuo korpuso atskirto variklio, ir 4 papildomų vibracijos slopintuvų.**
- **Visapusiška apsauga: tolygus paleidimas, pakartotinio paleidimo apsauga, elektroninė apsauga nuo perkrovos, stabdis.**
- **Nuo dulkių apsaugota, atskira variklio elektronika rankenos srityje.**

#### Tiekimo sudėtis:

Su spyruokliuojančia įvove  $\varnothing$  6 mm, po1 veržliaraktį SW13 ir SW17, transportavimo lagaminu.

**Be akumulatoriaus ir įkroviklio.** Tinkamus atsarginius akumulatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073834 – 073845.

#### Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumulatorius ir įkroviklius rasite nuo Nr. 073834 ir t.t.

Tiesiniai šlifukočiai tinka naudoti su frezavimo galvutėmis, kurių  $\varnothing$  iki 12 mm.

## Techninis aprašymas

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa | Fein tipas E 18 V               |
| Svoris  | 1,6 kg                          |
| elektroninis išankstinis sūkių skaičiaus parinkimas             | taip                            |
| Akumulatoriaus įtampa   | 18 V                            |
| Gamintojo pavadinimas   | AGSZ 18-90 LBL Select           |
| Sūkių skaičiaus diapazonas                                      | 2900 - 9000 min <sup>-1</sup>   |
| maksimali vibracija pagal EN                                    | <2,5 m/s <sup>2</sup>           |
| maksimalus užspaudimo įvorės $\varnothing$                      | 8 mm                            |
| Akumulatoriaus rūšis  | Ličio jonai                     |
| Akumuliatorių kiekis  | 0                               |
| Maitinimas  | Varomas akumulatoriaus energija |
| Pakuotė   | Transportavimo lagaminas        |
| Produkto rūšis  | Tiesinis šlifukočlis            |

## Priedai

Ličio jonų akumulatorius Akumulatoriaus tipas, akumulatoriaus įtampa FE12 V

073837 FE12

Ličio jonų akumulatorius Akumulatoriaus tipas,  
akumulatoriaus įtampa FE18 V

---

073837 FE18