


**HOLEX**
**Dvipusių veržliarakčių rinkinys, įrankių skaičius: 12**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	952535 12
GTIN	4062406152642
Produktų klasė	91A

**Aprašymas**
**Modelis:**

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. **Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos**, apatinės dalies **kontrastinė pilka spalva** įspėja, kad trūksta įrankio.

**Tiekimo sudėtis:**

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 952535: 1 vnt.

HOLEX veržliarakčių atvirais galais rinkinys Nr. 610960 dyd. 12 (6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34): 1 vnt.

**Techninis aprašymas**

Gylis G	24
Plotis G	10
Plotis	250 mm
Gylis	600 mm
Įrankių skaičius	12
Modelis	su veržliarakčiais (kilpiniais ir atvirais galais)
Svoris	2,808 kg
Putplasčio charakteristika LD45, storis	30 mm

Stalčiaus užpildymo lygis G	10x24
Produkto rūšis	Putplasčio įdėklas

## Priedai

Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 12X13 mm	610950 12X13
Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 952535	952001 952535
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 24X26 mm	610950 24X26
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 20X22 mm	610950 20X22
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 14X15 mm	610950 14X15
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 18X19 mm	610950 18X19
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 8X9 mm	610950 8X9
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 30X34 mm	610950 30X34
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 21X23 mm	610950 21X23
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 10X11 mm	610950 10X11
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 27X32 mm	610950 27X32
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 16X17 mm	610950 16X17
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 6X7 mm	610950 6X7
Dvipusių veržliarakčių rinkinys Raktų skaičius 12	610960 12