


Garant GRIDLINE

**Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys, 36×20G, Stalčių priekinis aukštis / tipas: 100/1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	950420 100/1
GTIN	4062406152697
Produktų klasė	9GB

**Aprašymas****Modelis:**

Šoninės juostos, skiriamosios juostos su įpjovomis ir plastikinės skiriamosios sienelės. Skiriamosios juostos su įpjovomis tvirtai įspaudžiamos į stalčiuje esančias angas. Skiriamosios sienelės tvirtinamos į skiriamąsias juosteles su įpjovomis. Skirtukų rinkinys pilnai užpildo visą stalčių 36×20G.

**Tinka:**

Stalčiai 36×20G.

**Turinys:**

Šoninių juostelių rinkinys Nr. 951570: 1 × dyd. 100  
Skiriamosios juostelės Nr. 951520: 5 × dyd. 100  
Įstatoma skiriamaoji sienelė 6G Nr. 951761: 12 × dyd. 100

**Techninis aprašymas**

tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G	20
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	100 mm
Stalčių naudingasis gylis G	36×20
Aukštis	75 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis G	36
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis	500 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis	900 mm

Svoris	1,688 kg
Produkto pavadinimo požymis	36x20G
Produkto rūšis	Stalčių skiriamoji sienelė

## Priedai

Skiriamosios juostelės su įpjovomis Gylis 20G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 100 mm	951520 100
Įstatomos skiriamosios sienelės Plotis 6G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 100 mm	951761 100
Šoninių juostelių su įpjovomis rinkinys 2 vnt. Gylis 20G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 100 mm	951570 100