


Garant GRIDLINE

**Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys, 36×20G, Stalčių priekinis aukštis / tipas: 75/1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	950420 75/1
GTIN	4062406152673
Produktų klasė	9GB

**Aprašymas****Modelis:**

Šoninės juostos, skiriamosios juostos su įpjovomis ir plastikinės skiriamosios sienelės. Skiriamosios juostos su įpjovomis tvirtai įspaudžiamos į stalčiuje esančias angas. Skiriamosios sienelės tvirtinamos į skiriamąsias juosteles su įpjovomis. Skirtukų rinkinys pilnai užpildo visą stalčių 36×20G.

**Tinka:**

Stalčiai 36×20G.

**Turinys:**

Šoninių juostelių rinkinys Nr. 951570: 1 × dyd. 75  
Skiriamosios juostelės Nr. 951520: 5 × dyd. 75  
Įstatoma skiriamaoji sienelė 6G Nr. 951761: 12 × dyd. 75

**Techninis aprašymas**

tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis	500 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis	900 mm
Stalčių naudingasis gylis G	36×20
Aukštis	50 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G	20
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis G	36
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	75 mm

Svoris	1,135 kg
Produkto pavadinimo požymis	36x20G
Produkto rūšis	Stalčių skiriamoji sienelė

## Priedai

Šoninių juostelių su įpjovomis rinkinys 2 vnt. Gylis 20G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 75 mm	951570 75
Įstatomos skiriamosios sienelės Plotis 6G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 75 mm	951761 75
Skiriamosios juostelės su įpjovomis Gylis 20G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 75 mm	951520 75