


Garant GRIDLINE

Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys, 36×20G, Stalčių priekinis aukštis / tipas: 75/2**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	950420 75/2
GTIN	4062406152680
Produktų klasė	9GB

Aprašymas**Modelis:**

Šoninės juostos, skiriamosios juostos su įpjovomis ir plastikinės skiriamosios sienelės. Skiriamosios juostos su įpjovomis tvirtai įspaudžiamos į stalčiuje esančias angas. Skiriamosios sienelės tvirtinamos į skiriamąsias juosteles su įpjovomis. Skirtukų rinkinys pilnai užpildo visą stalčių 36×20G.

Tinka:

Stalčiai 36×20G.

Turinys:

Šoninių juostelių rinkinys Nr. 951570: 1 × dyd. 75
Skiriamosios juostelės Nr. 951520: 3 × dyd. 75
Įstatoma skiriamaoji sienelė 8G Nr. 951781: 4 × dyd. 75
Įstatoma skiriamaoji sienelė 10G Nr. 951801: 2 × dyd. 75

Techninis aprašymas

tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis	500 mm
Aukštis	50 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	75 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis	900 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G	20
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis G	36

Stalčių naudingasis gylis G	36×20
Svoris	0,821 kg
Produkto pavadinimo požymis	36×20G
Produkto rūšis	Stalčių skiriamoji sienelė

Priedai

Įstatomos skiriamosios sienelėsPlotis 8G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 75 mm	951781 75
Šoninių juostelių su įpjovomis rinkinys 2 vnt.Gylis 20G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 75 mm	951570 75
Skiriamosios juostelės su įpjovomisGylis 20G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 75 mm	951520 75
Įstatomos skiriamosios sienelėsPlotis 10G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 75 mm	951801 75