


Garant GRIDLINE

Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys, 36×20G, Stalčių priekinis aukštis / tipas: 125/1**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	950420 125/1
GTIN	4062406153014
Produktų klasė	9GB

Aprašymas**Modelis:**

Šoninės juostos, skiriamosios juostos su įpjovomis ir plastikinės skiriamosios sienelės. Skiriamosios juostos su įpjovomis tvirtai įspaudžiamos į stalčiuje esančias angas. Skiriamosios sienelės tvirtinamos į skiriamąsias juosteles su įpjovomis. Skirtukų rinkinys pilnai užpildo visą stalčių 36×20G.

Tinka:

Stalčiai 36×20G.

Turinys:

Šoninių juostelių rinkinys Nr. 951570: 1 × dyd. 125
Skiriamosios juostelės Nr. 951520: 5 × dyd. 125
Įstatoma skiriamaoji sienelė 6G Nr. 951761: 12 × dyd. 125

Techninis aprašymas

Stalčių naudingasis gylis G	36×20
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	125 mm
Aukštis	100 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis	900 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis G	36
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis	500 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G	20

Svoris	2,217 kg
Produkto pavadinimo požymis	36x20G
Produkto rūšis	Stalčių skiriamoji sienelė

Priedai

Įstatomos skiriamosios sienelėsPlotis 6G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 125 mm	951761 125
Skiriamosios juostelės su įpjovomisGylis 20G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 125 mm	951520 125
Šoninių juostelių su įpjovomis rinkinys 2 vnt.Gylis 20G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 125 mm	951570 125