

Garant**Dvikilpių veržliarakčių rinkinys, lenkti, įrankių skaičius: 11****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	952525 11
GTIN	4062406153182
Produktų klasė	91A

Aprašymas**Modelis:**

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. **Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos**, apatinės dalies **kontrastinė pilka spalva** įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekimo sudėtis:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 952525: 1 vnt.

GARANT dvipusis kilpinis veržliaraktis, lenktas Nr. 615600 dyd. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×30: po 1 vnt.

Techninis aprašymas

Įrankių skaičius	11
Gylis G	24
Plotis G	10
Gylis	600 mm
Plotis	250 mm
Svoris	2,929 kg
Putplasčio charakteristika LD45, storis	30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G	10×24
Produkto rūšis	Putplasčio įdėklas

Priedai

Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 14X15 mm	615700 14X15
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 8X9 mm	615700 8X9
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 27X30 mm	615700 27X30
Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 952525	952001 952525
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 21X23 mm	615700 21X23
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 16X17 mm	615600 16X17
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 18X19 mm	615600 18X19
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 6X7 mm	615600 6X7
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 14X15 mm	615600 14X15
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 21X23 mm	615600 21X23
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 10X11 mm	615600 10X11
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 10X11 mm	615000 10X11
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 20X22 mm	615600 20X22
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 8X9 mm	615600 8X9
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 12X13 mm	615000 12X13
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 12X13 mm	615600 12X13
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 27X30 mm	615600 27X30
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 24X26 mm	615600 24X26