

Garant GRIDLINE

Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys, 20×24G, Stalčių priekinis aukštis / tipas: 75/2**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	950470 75/2
GTIN	4062406153151
Produktų klasė	9GB

Aprašymas**Modelis:**

Šoninės juostos, skiriamosios juostos su įpjovomis ir plastikinės skiriamosios sienelės. Skiriamosios juostos su įpjovomis tvirtai įspaudžiamos į stalčiuje esančias angas. Skiriamosios sienelės tvirtinamos į skiriamąsias juosteles su įpjovomis. Skirtukų rinkinys pilnai užpildo visą stalčių 20×24G.

Tinka:

Stalčiai 20×24G.

Turinys:

Šoninių juostelių rinkinys Nr. 951580: 1 × dyd. 75
Skiriamosios juostelės Nr. 951530: 3 × dyd. 75
Įstatoma skiriamaoji sienelė 5G Nr. 951751: 12 × dyd. 75

Techninis aprašymas

tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	75 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis G	20
Stalčių naudingasis gylis G	20×24
Aukštis	50 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis	500 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis	600 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G	24

Svoris	0,682 kg
Produkto pavadinimo požymis	20x24G
Produkto rūšis	Stalčių skiriamoji sienelė

Priedai

Įstatomos skiriamosios sienelėsPlotis 5G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 75 mm	951751 75
Skiriamosios juostelės su įpjovomisGylis 24G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 75 mm	951530 75
Šoninių juostelių su įpjovomis rinkinys 2 vnt.Gylis 24G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 75 mm	951580 75