


Garant GRIDLINE

Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys, 20×24G, Stalčių priekinis aukštis / tipas: 100/3**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	950470 100/3
GTIN	4062406153212
Produktų klasė	9GB

Aprašymas**Modelis:**

Šoninės juostos, skiriamosios juostos su įpjovomis ir plastikinės skiriamosios sienelės. Skiriamosios juostos su įpjovomis tvirtai įspaudžiamos į stalčiuje esančias angas. Skiriamosios sienelės tvirtinamos į skiriamąsias juosteles su įpjovomis. Skirtukų rinkinys pilnai užpildo visą stalčių 20×24G.

Tinka:

Stalčiai 20×24G.

Turinys:

Šoninių juostelių rinkinys Nr. 951580: 1 × dyd. 100
Skiriamosios juostelės Nr. 951530: 2 × dyd. 100
Įstatoma skiriamaoji sienelė 5G Nr. 951751: 2 × dyd. 100
Įstatoma skiriamaoji sienelė 10G Nr. 951801: 2 × dyd. 100

Techninis aprašymas

Aukštis	75 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	100 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis	500 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis	600 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis G	20
Stalčių naudingasis gylis G	20×24

tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G	24
Svoris	0,99 kg
Produkto pavadinimo požymis	20x24G
Produkto rūšis	Stalčių skiriamoji sienelė

Priedai

Įstatomos skiriamosios sienelėsPlotis 5G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 100 mm	951751 100
Įstatomos skiriamosios sienelėsPlotis 10G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 100 mm	951801 100
Skiriamosios juostelės su įpjovomisGylis 24G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 100 mm	951530 100
Šoninių juostelių su įpjovomis rinkinys 2 vnt.Gylis 24G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 100 mm	951580 100