


Garant GRIDLINE

Lovelių asortimentas, 26×24G, Stalčių priekinis aukštis / tipas: 50/2**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	950510 50/2
GTIN	4062406153328
Produktų klasė	9GB

Aprašymas**Modelis:**

Loveliai ir įstatomos skiriamosios plokštelės iš plastiko. Vidinė lovelių pusė įpjauta, kad būtų galima įstatyti skiriamąsias plokšteles.

Skirtukų rinkinys pilnai užpildo visą stalčių 26×24G.

Tinka:

Stalčiai 26×24G.

Turinys:

Loveliai 1K Nr. 951415: 12 × dyd. 6×8/3; 3 × dyd. 2×8/1

Įstatomos skiriamosios plokštelės (10 vnt.) Nr. 951275: 4 × dyd. B

Techninis aprašymas

tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis	600 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis	650 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	75 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	50 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	150 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	125 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	100 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	250 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	200 mm

tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	300 mm
Lovelio aukštis	25 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis G	26
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G	24
Stalčių naudingasis gylis G	26×24
Medžiaga	iš plastiko
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	≥ 50 mm
Plotis G	26
Gylis	600 mm
Aukštis	25 mm
Gylis G	24
Plotis	650 mm
Svoris	1,583 kg
Produkto pavadinimo požymis	26×24G
Produkto rūšis	Lovelis stalčiui

Priedai

Lovelių skiriamosios plokštelės 10 vnt. rinkinys Tipas B	951275 B
Lovelio aukštis 25 mm 1K Plotis×gylis G / tipas 2X8/1	951415 2X8/1
Lovelio aukštis 25 mm 1K Plotis×gylis G / tipas 6X8/3	951415 6X8/3