

Garant GRIDLINE

Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys, 26×24G, Stalčių priekinis aukštis / tipas: 100/2**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	950520 100/2
GTIN	4062406153373
Produktų klasė	9GB

Aprašymas**Modelis:**

Šoninės juostos, skiriamosios juostos su įpjovomis ir plastikinės skiriamosios sienelės. Skiriamosios juostos su įpjovomis tvirtai įspaudžiamos į stalčiuje esančias angas. Skiriamosios sienelės tvirtinamos į skiriamąsias juosteles su įpjovomis. Skirtukų rinkinys pilnai užpildo visą stalčių 26×24G.

Tinka:

Stalčiai 26×24G.

Turinys:

Šoninių juostelių rinkinys Nr. 951580: 1 × dyd. 100
Skiriamosios juostelės Nr. 951530: 4 × dyd. 100
Įstatoma skiriamaoji sienelė 5G Nr. 951751: 8 × dyd. 100
Įstatoma skiriamaoji sienelė 6G Nr. 951761: 2 × dyd. 100

Techninis aprašymas

Stalčių naudingasis gylis G	26×24
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	100 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G	24
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis	650 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis G	26
Aukštis	75 mm

tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis	600 mm
Svoris	1,598 kg
Produkto pavadinimo požymis	26x24G
Produkto rūšis	Stalčių skiriamoji sienelė

Priedai

Šoninių juostelių su įpjovomis rinkinys 2 vnt. Gylis 24G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 100 mm	951580 100
Įstatomos skiriamosios sienelės Plotis 6G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 100 mm	951761 100
Įstatomos skiriamosios sienelės Plotis 5G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 100 mm	951751 100
Skiriamosios juostelės su įpjovomis Gylis 24G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 100 mm	951530 100