

Garant GRIDLINE

**Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys, 26×24G, Stalčių priekinis aukštis / tipas: 125/2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	950520 125/2
GTIN	4062406153403
Produktų klasė	9GB

**Aprašymas****Modelis:**

Šoninės juostos, skiriamosios juostos su įpjovomis ir plastikinės skiriamosios sienelės. Skiriamosios juostos su įpjovomis tvirtai įspaudžiamos į stalčiuje esančias angas. Skiriamosios sienelės tvirtinamos į skiriamąsias juosteles su įpjovomis. Skirtukų rinkinys pilnai užpildo visą stalčių 26×24G.

**Tinka:**

Stalčiai 26×24G.

**Turinys:**

Šoninių juostelių rinkinys Nr. 951580: 1 × dyd. 125  
Skiriamosios juostelės Nr. 951530: 4 × dyd. 125  
Įstatoma skiriamaoji sienelė 5G Nr. 951751: 8 × dyd. 125  
Įstatoma skiriamaoji sienelė 6G Nr. 951761: 2 × dyd. 125

**Techninis aprašymas**

tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	125 mm
Stalčių naudingasis gylis G	26×24
Aukštis	100 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G	24
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis G	26
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis	600 mm

tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis	650 mm
Svoris	1,934 kg
Produkto pavadinimo požymis	26x24G
Produkto rūšis	Stalčių skiriamoji sienelė

## Priedai

Šoninių juostelių su įpjovomis rinkinys 2 vnt. Gylis 24G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 125 mm	951580 125
Įstatomos skiriamosios sienelės Plotis 6G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 125 mm	951761 125
Skiriamosios juostelės su įpjovomis Gylis 24G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 125 mm	951530 125
Įstatomos skiriamosios sienelės Plotis 5G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 125 mm	951751 125