

**Tiesinis šlifuoklis akumuliatorinis, Tipas: GGS18V23****Užsakymo data**

| | |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 077263 GGS18V23 |
| GTIN | 3165140945721 |
| Produktų klasė | 03C |

Aprašymas**Modelis:**

Akumuliatorinis tiesinis šlifuoklis su tvirtu ir įkraunamu bešepetėliniu varikliu.

· **Didelio našumo prietaisas (atitinka 1000 vatų) su ilgu kakliuku.**

Electronic Motor Protection (EMP), apsaugo variklį nuo perkrovos ir taip užtikrina ilgą eksploataavimo laiką.

· **Kompaktiškos konstrukcijos ir lengvas, todėl itin patogus naudoti.**

· **Bosch Electronic Cell Protection (ECP), saugo akumuliatorių nuo perkrovos, perkaitimo ir iškrovos.**

Tiekimo sudėtis:

Be akumulatoriaus, be įkroviklio. Su užspaudimo įvore 6 mm, 2 užveržimo raktais SW 13 ir SW 19, L-BOXX.

Techninis aprašymas

| | |
|--|-------------------------|
| tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa | Bosch 18 V |
| elektroninis išankstinis sūkių skaičiaus parinkimas | ne |
| maksimalus užspaudimo įvorės Ø | 8 mm |
| Akumulatoriaus įtampa | 18 V |
| maksimali vibracija pagal EN | 3,5 m/s ² |
| Svoris | 1,8 kg |
| Sūkių skaičiaus diapazonas | 22000 min ⁻¹ |

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Gamintojo pavadinimas | GG518 V-23 LC |
| Akumulatoriaus rūšis | Ličio jonai |
| Akumuliatorių kiekis | 0 |
| Maitinimas | Varomas akumulatoriaus energija |
| Pakuotė | Lagaminas (L-Boxx) |
| Produkto rūšis | Tiesinis šlifjuoklis |

Priedai

| | |
|---|------------------|
| Ličio jonų akumulatorius Akumulatoriaus tipas, įtampa B18 V | 073853 B18 |
| Akumuliatorių įkroviklis Tipas GAL18160C | 073866 GAL18160C |
| Pradinis rinkinys 18 V / 6,3 Ah click & goEneRacer Gamintojo pavadinimas B1863 | P07341 B1863 |
| Ličio jonų akumulatorius Akumulatoriaus tipas, įtampa B18 V | 073851 B18 |
| Ličio jonų akumulatorius Akumulatoriaus tipas, įtampa B18 V | 073854 B18 |
| Akumuliatorių įkroviklis Tipas 1880CV | 073866 1880CV |