


Garant GRIDLINE

Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys, 36×24G, Stalčių priekinis aukštis / tipas: 100/3**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	950570 100/3
GTIN	4062406153601
Produktų klasė	9GB

Aprašymas**Modelis:**

Šoninės juostos, skiriamosios juostos su įpjovomis ir plastikinės skiriamosios sienelės. Skiriamosios juostos su įpjovomis tvirtai įspaudžiamos į stalčiuje esančias angas. Skiriamosios sienelės tvirtinamos į skiriamąsias juosteles su įpjovomis. Skirtukų rinkinys pilnai užpildo visą stalčių 36×24G.

Tinka:

Stalčiai 36×24G.

Turinys:

Šoninių juostelių rinkinys Nr. 951580: 1 × dyd. 100
Skiriamosios juostelės Nr. 951530: 4 × dyd. 100
Įstatoma skiriamaoji sienelė 4G Nr. 951741: 2 × dyd. 100
Įstatoma skiriamaoji sienelė 8G Nr. 951781: 6 × dyd. 100

Techninis aprašymas

tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis	600 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	100 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis G	36
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G	24
Stalčių naudingasis gylis G	36×24
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis	900 mm

Aukštis	75 mm
Svoris	1,684 kg
Produkto pavadinimo požymis	36x24G
Produkto rūšis	Stalčių skiriamoji sienelė

Priedai

Skiriamosios juostelės su įpjovomis Gylis 24G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 100 mm	951530 100
Įstatomos skiriamosios sienelės Plotis 8G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 100 mm	951781 100
Šoninių juostelių su įpjovomis rinkinys 2 vnt. Gylis 24G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 100 mm	951580 100
Įstatomos skiriamosios sienelės Plotis 4G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 100 mm	951741 100