

Garant GRIDLINE

**Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys, 36×24G, Stalčių priekinis aukštis / tipas: 100/1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	950570 100/1
GTIN	4062406153564
Produktų klasė	9GB

**Aprašymas****Modelis:**

Šoninės juostos, skiriamosios juostos su įpjovomis ir plastikinės skiriamosios sienelės. Skiriamosios juostos su įpjovomis tvirtai įspaudžiamos į stalčiuje esančias angas. Skiriamosios sienelės tvirtinamos į skiriamąsias juosteles su įpjovomis. Skirtukų rinkinys pilnai užpildo visą stalčių 36×24G.

**Tinka:**

Stalčiai 36×24G.

**Turinys:**

Šoninių juostelių rinkinys Nr. 951580: 1 × dyd. 100  
Skiriamosios juostelės Nr. 951530: 7 × dyd. 100  
Įstatoma skiriamaoji sienelė 4G Nr. 951741: 16 × dyd. 100  
Įstatoma skiriamaoji sienelė 5G Nr. 951751: 12 × dyd. 100

**Techninis aprašymas**

tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis	600 mm
Aukštis	75 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	100 mm
Stalčių naudingasis gylis G	36×24
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G	24
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis G	36

tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis	900 mm
Svoris	2,746 kg
Produkto pavadinimo požymis	36x24G
Produkto rūšis	Stalčių skiriamoji sienelė

## Priedai

Įstatomos skiriamosios sienelėsPlotis 4G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 100 mm	951741 100
Šoninių juostelių su įpjovomis rinkinys 2 vnt.Gylis 24G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 100 mm	951580 100
Skiriamosios juostelės su įpjovomisGylis 24G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 100 mm	951530 100
Įstatomos skiriamosios sienelėsPlotis 5G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 100 mm	951751 100