


Garant GRIDLINE

Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys, 36×24G, Stalčių priekinis aukštis / tipas: 75/3**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	950570 75/3
GTIN	4062406153557
Produktų klasė	9GB

Aprašymas**Modelis:**

Šoninės juostos, skiriamosios juostos su įpjovomis ir plastikinės skiriamosios sienelės. Skiriamosios juostos su įpjovomis tvirtai įspaudžiamos į stalčiuje esančias angas. Skiriamosios sienelės tvirtinamos į skiriamąsias juosteles su įpjovomis. Skirtukų rinkinys pilnai užpildo visą stalčių 36×24G.

Tinka:

Stalčiai 36×24G.

Turinys:

Šoninių juostelių rinkinys Nr. 951580: 1 × dyd. 75

Skiriamosios juostelės Nr. 951530: 4 × dyd. 75

Įstatoma skiriamaoji sienelė 4G Nr. 951741: 2 × dyd. 75

Įstatoma skiriamaoji sienelė 8G Nr. 951781: 6 × dyd. 75

Techninis aprašymas

tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G	24
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis	900 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	75 mm
Stalčių naudingasis gylis G	36×24
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis	600 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis G	36

Aukštis	50 mm
Svoris	0,87 kg
Produkto pavadinimo požymis	36x24G
Produkto rūšis	Stalčių skiriamoji sienelė

Priedai

Šoninių juostelių su įpjovomis rinkinys 2 vnt. Gylis 24G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 75 mm	951580 75
Įstatomos skiriamosios sienelės Plotis 8G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 75 mm	951781 75
Įstatomos skiriamosios sienelės Plotis 4G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 75 mm	951741 75
Skiriamosios juostelės su įpjovomis Gylis 24G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 75 mm	951530 75