

Garant GRIDLINE

Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys, 46×24G, Stalčių priekinis aukštis / tipas: 75/1**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 950620 75/1 |
| GTIN | 4062406153717 |
| Produktų klasė | 9GB |

Aprašymas**Modelis:**

Šoninės juostos, skiriamosios juostos su įpjovomis ir plastikinės skiriamosios sienelės. Skiriamosios juostos su įpjovomis tvirtai įspaudžiamos į stalčiuje esančias angas. Skiriamosios sienelės tvirtinamos į skiriamąsias juosteles su įpjovomis. Skirtukų rinkinys pilnai užpildo visą stalčių 46×24G.

Tinka:

Stalčiai 46×24G.

Turinys:

Šoninių juostelių rinkinys Nr. 951580: 1 × dyd. 75
Skiriamosios juostelės Nr. 951530: 7 × dyd. 75
Įstatoma skiriamaoji sienelė 4G Nr. 951741: 3 × dyd. 75
Įstatoma skiriamaoji sienelė 6G Nr. 951761: 21 × dyd. 75

Techninis aprašymas

| | |
|---|---------|
| tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G | 24 |
| tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis | 1150 mm |
| tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis G | 46 |
| tinka stalčiui, kurio priekio aukštis | 75 mm |
| tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis | 600 mm |
| Stalčių naudingasis gylis G | 46×24 |

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Aukštis | 50 mm |
| Svoris | 1,445 kg |
| Produkto pavadinimo požymis | 46x24G |
| Produkto rūšis | Stalčių skiriamoji sienelė |

Priedai

| | |
|--|-----------|
| Įstatomos skiriamosios sienelėsPlotis 4G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 75 mm | 951741 75 |
| Skiriamosios juostelės su įpjovomisGylis 24G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 75 mm | 951530 75 |
| Įstatomos skiriamosios sienelėsPlotis 6G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 75 mm | 951761 75 |
| Šoninių juostelių su įpjovomis rinkinys 2 vnt.Gylis 24G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 75 mm | 951580 75 |