

Garant GRIDLINE

**Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys, 46×24G, Stalčių priekinis aukštis / tipas: 100/1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	950620 100/1
GTIN	4062406153724
Produktų klasė	9GB

**Aprašymas****Modelis:**

Šoninės juostos, skiriamosios juostos su įpjovomis ir plastikinės skiriamosios sienelės. Skiriamosios juostos su įpjovomis tvirtai įspaudžiamos į stalčiuje esančias angas. Skiriamosios sienelės tvirtinamos į skiriamąsias juosteles su įpjovomis. Skirtukų rinkinys pilnai užpildo visą stalčių 46×24G.

**Tinka:**

Stalčiai 46×24G.

**Turinys:**

Šoninių juostelių rinkinys Nr. 951580: 1 × dyd. 100  
Skiriamosios juostelės Nr. 951530: 7 × dyd. 100  
Įstatoma skiriamaoji sienelė 4G Nr. 951741: 3 × dyd. 100  
Įstatoma skiriamaoji sienelė 6G Nr. 951761: 21 × dyd. 100

**Techninis aprašymas**

Stalčių naudingasis gylis G	46×24
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	100 mm
Aukštis	75 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis G	46
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G	24
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis	1150 mm

tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis	600 mm
Svoris	2,887 kg
Produkto pavadinimo požymis	46x24G
Produkto rūšis	Stalčių skiriamoji sienelė

## Priedai

Šoninių juostelių su įpjovomis rinkinys 2 vnt. Gylis 24G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 100 mm	951580 100
Skiriamosios juostelės su įpjovomis Gylis 24G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 100 mm	951530 100
Įstatomos skiriamosios sienelės Plotis 4G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 100 mm	951741 100
Įstatomos skiriamosios sienelės Plotis 6G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 100 mm	951761 100